

HIOKI

日置

智能坐便器单位周期能耗试验



9

1

7000

40

Q&A



参照GB38448-2019^①中的等级指标，
根据测试结果对产品能耗进行分级。



PW3335搭配定制接线盒

A.2

持续测试1.5h

220V

电压量程选择300V

1kW

电流量程选择5A



GB38448-2019

*

© application_PW3335_ _ZCH_C1_240201

功率计 PW3335


1ch
60mV~1000V
50
10μA~30A
DC 0.1Hz~100kHz
IEC62301
适用于各类待机功耗和运行功率的精准测量



3种D/A输出 (PV3335-02, PVV3335-04)

1 *

45~66Hz



PC通讯软件

LAN/RS-232C/GP-IB

2 PW3335 *

最多8台同步控制

PC

PW3336/PW3337

30A以上用传感器测量的
最高精度为±0.26%(PW3335-03、PW3335-04)

AC5000A
± 0.26%


AC/DC



功率计PW3335接线示意图：



方法 1：将电流输入端子连接到负载侧的方法

接线图



方法 2：将电压输入端子连接到负载侧的方法

接线图



*

V mA W·h)





相关标准

GB38448-2019 A.2

2

1 h, , :

a ;

b) 60 s ();

c) 150 s ;

d) 180 s ;

e) 210 s (), ;

f) 1.5 h, 1.5 h

2 0.97

GB38448-2019 3 , 3

			1	2	3
	(kw · h) /		≤ 0.030	≤ 0.040	≤ 0.060
			≤ 0.010	≤ 0.020	≤ 0.030
	/L		≤ 0.30	≤ 0.50	≤ 0.70
	* /L		1 GB25502	2 GB25502	3 GB25502
	* /1				
1.“ * ”					
2: 70%					

测试能耗

高

效节能的用电器不仅能够为企业节省了开支成本,也利于推动绿色低碳发展。